



**C**apturez des détails saisissants. Désormais, vous pouvez combiner une qualité d'image exceptionnelle, des fonctions évoluées et des applications logicielles puissantes avec le premier appareil au monde "visez, déclenchez" de 1,2 millions de pixels. L'appareil photo numérique zoom KODAK DIGITAL SCIENCE™ DC120 vous fournit des images aux détails exceptionnels, un objectif zoom 3x, un affichage à cristaux liquides en couleur des logiciels complémentaires, une mémoire externe, etc. Vous disposez ainsi des meilleurs atouts pour prendre et améliorer des images d'excellente qualité, et les intégrer dans toutes vos communications en tout lieu et à tout moment.

#### Caractéristiques/Avantages

- **1,2 millions de pixels par image.**

Avec 1,2 millions (1280 x 960) de pixels grâce à l'interpolation Kodak Image Science et les couleurs 24 bits sur chaque photo, cet appareil puissant vous donne des couleurs éclatantes et des détails saisissants.

- **Rapide : les images deviennent des informations.**

En saisissant vos images en temps réel grâce à la numérisation, vous pouvez contrôler instantanément et avec flexibilité votre image sur votre micro-ordinateur. A l'aide du logiciel, créez l'image recherchée et incorporez-la dans vos communications. Votre message sera ainsi d'une extraordinaire clarté.

- **Affichage couleur à cristaux liquides.**

L'affichage couleur à cristaux liquides intégré, sous son volet mobile, vous permet de visualiser les images au fur et à mesure que vous les prenez et de sélectionner immédiatement celles que vous voulez garder. La fonction "Album" vous offre la possibilité de classer les images mémorisées.

- **Affichage de l'état de l'appareil.**

Vous pouvez contrôler le nombre de photos prises, l'état des piles et plus encore d'un coup d'oeil sur la fenêtre d'affichage très pratique.

- **De nombreuses options de mémorisation.**

L'appareil DC120 dispose d'une mémoire interne de 2 Mo pour sauvegarder jusqu'à 20 images. Il peut être utilisé avec n'importe quelle carte de mémoire externe CompactFlash et avec la carte de mémoire optionnelle KODAK Picture Card.

Remplissez une carte, enlevez-la, chargez-en une autre et continuez de prendre des photos. La carte de mémoire KODAK Picture Card peut être lue sur n'importe quel lecteur standard.

- **Commencez dès maintenant avec les logiciels livrés.**

L'appareil DC120 est livré avec des logiciels sur disque CD-ROM et vous pouvez ainsi traiter immédiatement vos images numériques. Pour télécharger et traiter rapidement, sur un Macintosh ou un PC, un lot d'images prises avec votre appareil, utilisez le logiciel PICTURE TRANSFER de Kodak. Sur votre PC, WINDOWS 95 Mounter permet d'installer votre appareil simplement comme un disque externe puis d'introduire vos images. Vous pouvez ensuite améliorer et manipuler vos images à l'aide du logiciel PHOTOENHANCER de PictureWorks Technology. Avec le module d'acquisition d'images TWAIN (PC) et les modules Adobe Photoshop (Macintosh), les images prises avec l'appareil photo DC120 peuvent être importées dans la plupart des applications courantes.

- **Faible encombrement.**

L'appareil photo DC120 est élégant et léger. En outre, sa poignée robuste permet de l'emporter facilement partout.

- **Fonctions évoluées.**

L'objectif zoom 3x associe les modes position télé et macro. Vous pouvez donc saisir des plans variés avec des détails exceptionnels. Les capteurs à infrarouge contrôlent la mise au point automatique et offrent ainsi des résultats toujours nets. En cas de besoin, un flash incorporé s'active automatiquement

(portée de 4,25 m) et un câble de synchronisation permet de connecter l'appareil à un flash externe.



*Avec l'appareil photo numérique zoom DC120, il est facile d'intégrer la puissance des images dans vos rapports, présentations, courrier électronique et pages Web.*

- **Démarrage simple.**

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à prendre vos photos et à les partager est inclus : appareil photo, logiciel exclusif, câbles et piles.

- **Une solution complète pour se lancer dans l'imagerie numérique.**

Avec tout ce dont vous avez besoin (appareil photo, logiciel exclusif, câbles et piles) dans le carton, vous pouvez immédiatement commencer à prendre des photos et à les partager. Vous pouvez également contacter le Centre d'assistance en imagerie numérique Kodak pour demander conseil sur la façon d'utiliser au mieux votre appareil photo numérique.

# L'appareil photo numérique zoom Kodak Digital Science DC120

## CARACTERISTIQUES

<b>Performances du système</b>	<b>Détails de la qualité des images :</b>	Non compressées = 2 images Excellente = 7 Très bonne = 12 Bonne = 20	<b>Interface :</b>	Série RS 422/232 (230Kbps)
Résolution des images :			<b>Support trépied :</b>	Standard
Résolution CCD :			<b>Minuterie automatique :</b>	10 secondes
Couleur :			<b>Dimensions :</b>	H 5,5 x L 10,8 x P 14,6 cm
Objectif :			<b>Poids :</b>	520 grammes sans les piles
Distance focale :	<b>Distance focale :</b>	Normale - 0,5 m à l'infini (mise au point automatique) ; Macro - 0,2 m - 0,5 m (mise au point manuelle pour une meilleure précision)	<b>Certifications :</b>	FCC Classe B, ICES-003 Classe B, CE, VCCI, C-tick
Exposition :	<b>Flash :</b>	Capteur incorporé (automatique, d'appoint, débrayé), câble de synchronisation optionnel pour utiliser un flash externe	<b>Garantie :</b>	1 an (ou selon les lois en vigueur dans le pays)
Viseur et écran à cristaux liquides :	<b>Piles :</b>	4 AA (comprises)	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Mémoire incorporée :	<b>Vitesse :</b>	1/500 - 16 secondes	• L'appareil photo numérique zoom KODAK DIGITAL SCIENCE DC120 avec poignée	
Mémoire externe :	<b>Ouverture :</b>	Grand angle : f/2,5 - f/16 ; télé : f/3,8 - f/24	• 4 Piles AA	
	<b>Affichage à cristaux liquides :</b>	Sous tension / transfert de données ; état de charge des piles, voyant de mémoire	• 1 câble série pour utilisation sous WINDOWS	
	<b>Equivalent ISO :</b>	160	• 1 câble série pour utilisation sur MACINTOSH	
			• Carte d'installation rapide	
			• Guide d'utilisation (appareil et logiciels)	
			• Logiciels dans le kit des logiciels sur CD-ROM	
			• Cartes de garantie	



L'appareil DC120 fournit une multitude de fonctions évoluées, un affichage à cristaux liquides et une mémoire optionnelle externe.

## SPECIFICATIONS DU SYSTEME

<b>Systèmes WINDOWS</b>	<b>Systèmes MACINTOSH</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• WINDOWS 3.1 ou ultérieur ou WINDOWS 95</li><li>• PC avec microprocesseur 486/33 MHz minimum</li><li>• Mémoire étendue de capacité égale ou supérieure à 8 Mo (12 Mo recommandés)</li><li>• Capacité disponible du disque dur : 30 Mo</li><li>• Unité de disque CD-ROM et port série disponible</li><li>• Affichage couleur (800 x 600, 24 bits recommandés)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Système 7.1 ou ultérieur</li><li>• Modèles : POWER PC, CENTRIS, QUADRA, PERFORMA ou autres systèmes avec un processeur 68020 ou supérieur</li><li>• Mémoire vive de 8 Mo minimum (16 Mo recommandés)</li><li>• Capacité disponible du disque dur : 30 Mo</li><li>• Unité de disque CD-ROM et port série disponible</li><li>• Affichage couleur (800 x 600 24 bits recommandés)</li></ul>
<b>Kit de développement (systèmes Windows &amp; Macintosh)</b>	
Kodak vous offre la possibilité de créer des applications personnalisées pour votre entreprise à l'aide du nouveau kit de développement. Il convient aux appareils DC40, 50 et 120. Pour de plus amples informations et pour le demander gratuitement, visitez le site Kodak ( <a href="http://www.kodak.com/drgHome">http://www.kodak.com/drgHome</a> ).	

Pour avoir des informations sur l'appareil photo numérique zoom KODAK DIGITAL SCIENCE DC120, veuillez composer les numéros suivants :

Belgique	0800 72247
France	0800 90 62 81
Suisse	0800 551034

Royaume-Uni	
Ligne payante	+44 131 458 6714
Royaume-Uni	
Numéro de télécopie	+44 131 458 6962

## REFERENCES DES PRODUITS

Produits	Réf.
DC120 :	162 0095
Carte mémoire 10 Mo seule :	863 3828
Carte mémoire 10 Mo avec adaptateur :	849 2399
Carte mémoire 2 Mo seule :	106 6703
Carte mémoire 2 Mo avec adaptateur :	147 9906
Adaptateur AC universel :	820 9827
Câble sync. :	PC 816 9740 MAC 835 7774

Vous pouvez également contacter votre revendeur local ou le siège social Kodak. Retrouvez-nous sur Internet <http://www.kodak.com/> ou Go Kodak sur CompuServe.

**FlashPix**  
FORMAT

Le format FLASHPIX est défini dans une spécification et une série de tests. Il est développé et publié par Eastman Kodak Company en collaboration avec Hewlett-Packard, Live Picture et Microsoft. Kodak, Digital Science, le monogramme ds et FlashPix sont des marques commerciales.



AVANCEZ DANS L'IMAGE.

Nous cherchons constamment à améliorer la qualité et la conception. C'est pourquoi des modifications peuvent être apportées aux produits de temps en temps. Les informations concernant les stocks disponibles et les spécifications données dans cette publication peuvent être modifiées sans préavis. Tous les poids et les dimensions donnés sont approximatifs.

E/DC120/FRE/4/97